

資料10 スポーツテックラボ・ジムエリア機器仕様等一覧(参考仕様※1)

室名		品名	数量	単位	寸法(mm)			重量 (kg)	電圧 (V)	電力 (W)	型番、品番	分割可否 ※2	備考
					幅	奥行	高さ						
スポーツテックラボ	インボディ		1	台	796	356	995	14	100	70	インボディ470	可能	
	身長計		1	台	550	380	2,126	14	100	13	BSM370	可能	
	DVA		1	台	922	1,050	477	4	100	70		可能	
	動体視力計		1	台	388	245	420	10	100	70	コーワAS4F α	可能	
	モニター		3	台	1,228	752	239	11	100	150	DMM DSK4K55DG4	不可	
	モニター		1	台	490	121	299	4	100	15	I/O DATA LCD-MF224FDB	不可	動体視力測定用
	タッチパネル		1	台	1,238	715	54	18	100	65		不可	動体視力測定用
	デスクトップPC		2	台	308	338	100	6	100	20	HP EliteDesk800G6DM	不可	動体視力測定用
	ノートPC		5	台	—	—	—	—	100	20	HP ProBook450G9	不可	
	オプトジャンプ		1	台	2,100	100	100	4	100	13	OptoJumpNext	可能	
	スプリントマシン		1	台	1,622	762	1,133	130	—	—	フィットネスアポロSPT1000C	可能	
	BIODEX		1	台	1,620	1,290	1,630	350	200	2,000	酒井医療Biodexシステム4	可能	
	トレッドミル		1	台	1,450	1,050	2,300	315	200	3,500		可能	単相
	呼気ガス分析操作PC付		1	台	160	330	410	11	100	20	東洋メディックQuarkCpet	可能	トレッドミルに付属
	VoltonoX		10	台	110	104	31	0.2	100	5	Voltono X (S-TG-0027)	不可	
	ジャンプマット		3	枚	800	800	15	2	—	—	専用マットスイッチ	不可	VoltonoXから給電
	フォースプレート		3	台	350	700	65	40	100	5	ForceDecks FDMAX	不可	
	ddrobotec (本体部)		1	台	1,000	2,800	2,000	520	100	—	DD System ELITE	本体、タワー部での分割可能	単相
	(タワー部)								200	3,700			三相
	VO2max(サイクルエルゴメーター)		1	台	580	1,050	1,140	63	100	160	Corival CPET	不可	
	(設置型呼気ガス代謝モニター)				235	165	85	0.9	100	12	MetaLyzer 3B	不可	
	Linear Position Transducer		1	台	95	107	99	1.2	100	5	GymAware RS PowerTool	不可	
	【LOUNGE】ベンチ		1		4,680	700	970					(造作)	設置場所で造作、SH420mm、両端収納付き
	【LOUNGE】ロッカー		1		2,309	300	1,000					(造作)	設置場所で造作
	【JUMP】PCカウンター		1		2,400	600	1,000					(造作)	設置場所で造作
	【JUMP】パーティション		1		2,300	200	1,000					(造作)	設置場所で造作
	【SPRINT】PCカウンター		1		1,350	500	1,000					(造作)	設置場所で造作
	【SPRINT】PCカウンター		1		755	450	1,000					(造作)	設置場所で造作
	【呼気ガス】PCカウンター		1		3,100	450	1,000					(造作)	設置場所で造作
	【呼気ガス】PC・Quark CPET Lab収納什器		1		650	450	1,000					(造作)	設置場所で造作
	【BIODEX】PCカウンター		1		800	450	850					(造作)	設置場所で造作
	【BODY】PCカウンター		1		1,400	500	700					(造作)	設置場所で造作
	【BODY】パーティション		1		2,200	100	1,200					(造作)	設置場所で造作
	【BODY】PCカウンター		1		1,200	1,200	750					(造作)	設置場所で造作、H=750~1200mm
	【VISION】測定カウンター		1		2,250	900	700					(造作)	設置場所で造作、H=700~1200mm
	【VISION】PCカウンター		1		2,250	500	700					(造作)	設置場所で造作
ジムエリア	トレッドミル		1	台	2,240	890	1,630	207	200	2,000		可能	単相
	オプトジャンプ		1	台	2,100	100	100	4	100	13	OptoJumpNext	可能	
	スプリントマシン		1	台	1,622	762	1,133	130	—	—	フィットネスアポロSPT1000C	可能	
	タッチパネル		1	台	1,238	715	54	18	100	65		不可	
	モニター		2	台	1,228	752	239	11	100	150	DMM DSK4K55DG4	不可	
	ノートPC		4	台	—	—	—	—	100	20	HP ProBook450G9	不可	
	デスクトップPC		1	台	308	338	100	6	100	20	HP EliteDesk800G6DM	不可	
	【LOUNGE】ロッカー		1		3,175	450	1,500					(造作)	設置場所で造作
	【LOUNGE】ベンチ		1		5,030	560	800					(造作)	設置場所で造作、SH400
	【JUMP】PCカウンター		1		2,570	600	1,000					(造作)	設置場所で造作
	【JUMP】パーティション		1		2,300	200	1,000					(造作)	設置場所で造作
	【VISION】壁面造作		1		6,009	450	2,600					(造作)	設置場所で造作(高さは天井又は梁型まで)
	【SPRINT】ベンチ		1		1,600	450	800					(造作)	設置場所で造作
	【SPRINT】PCカウンター		1		755	450	1,000					(造作)	設置場所で造作、SH400
低酸素トレーニングルーム	低酸素発生装置		2	台	460	330	1,320	—	100	—		不可	内部の計測器と加湿器併せコンセント3口
	空気圧縮機		2	台	545	622	1,058	154	200	3,700		不可	三相
	トレッドミル		2	台	2,240	890	1,630	207	200	2,000		可能	単相
	室内表示機		2	台	—	—	—	—	—	—		不可	酸素センサ、高度表示器

※1 参考の仕様であり、設計段階等において調整を行う可能性がある。

※2 上記機器・什器は基本的に分割可能であり、エレベーターのかご内寸法:間口650mm×奥行1350mm×高さ1800mmの9人乗り程度のものであれば搬入実績あり。

ただし、トレッドミルは分割後も運搬時に幅や高さが2500mm程度必要となる。エレベーターを利用した搬入が困難な場合は階段等を利用して搬入できるように、経路検討を行うこと。